



Scoper Wide mit 8 oder 9 Fachböden

i Scoper - Sicherheit, schneller Zugriff, Übersicht, perfektes Handling



- absolute Gesetzeskonformität
- Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten
- Sicherheit für Mitarbeiter und Umwelt
- Höchster Komfort und Sicherheit in der Anwendung
- Direkter zugriff bei maximaler Übersichtlichkeit
- zertifizierte und belastbare Qualität
- Brandgeschützter Gefahrstoffschränk – Typ 90 mit Vertikalauszug

Bild zeigt Schrank mit optional erhältlichen Reiling-System

Bestell-Nr. 245-550-J0

Je nach Typ gehören 8 (wie im Foto gezeigt), 9 oder 10 Fachböden zum Lieferumfang. Inklusive ist immer die Bodenwanne samt Lochgitterblech. Dieses kann als weitere Stellfläche genutzt werden

Typ	81-8	81-9
Ausstattung	8 Fachböden, 2 Bodenwannen mit Lochblechabdeckung	9 Fachböden, 2 Bodenwannen mit Lochblechabdeckung
Anzahl Lagerebenen	11	10
Maße außen B x T x H [mm]	819 x 860 x 1966	819 x 860 x 1966
Maße innen B x T x H [mm]	701 x 775 x 1750	701 x 775 x 1750
Traglast Fachboden [kg]	50	50
Traglast je Vertikalauszug [kg]	140	140
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	13	13
Gewicht [kg]	500	500
Bestellnummer blau	245-550-J0	245-553-J0
Bestellnummer gelb	245-548-J0	245-551-J0
Bestellnummer grau	245-549-J0	245-552-J0

Scoper Wide mit 10 Fachböden



Bild zeigt Schrank mit optional erhältlichen Reiling-System

Je nach Typ gehören jeweils 8 (wie im Bild gezeigt), 9 oder 10 Fachböden zum Lieferumfang. Inklusive ist immer die Bodenwanne samt Lochblechabdeckung. Dieses kann als weitere Stellfläche genutzt werden

Lüftungsaufsätze, Absaugventilatoren und weiteres Zubehör finden Sie

ab Seite 170



Typ	81-10
Ausstattung	10 Fachböden, 2 Bodenwannen mit Lochblechabdeckung
Anzahl Lagerebenen	12
Maße außen B x T x H [mm]	819 x 860 x 1966
Maße innen B x T x H [mm]	701 x 775 x 1750
Traglast Fachboden [kg]	50
Traglast je Vertikalauszug [kg]	140
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	13
Gewicht [kg]	500
Bestellnummer gelb	245-545-J0
Bestellnummer grau	245-546-J0
Bestellnummer blau	245-547-J0

Gleich mitbestellen

Antirutschmatte

Für sicheren Halt auf den Fachböden



Reiling-System je Fachboden

Zusätzlicher Kippschutz für eingelagerte Gebinde (paarweise)



Zusätzlicher Fachboden (Traglast 50 kg)

Flexibles Lagern. Die Lagerebenen an den aktuellen Bedarf anzupassen ist mit dem Scoper ein Kinderspiel. In einem Rastermaß von 32 mm können die Fachböden in jeder beliebigen Aufteilung kundenseitig verstellt werden.



Zubehör	Antirutschmatte	Reiling-System je Fachboden	Zusätzlicher Fachboden (Traglast 50 kg)
Bestellnummer	245-556-J0	245-555-J0	245-554-J0