

Element mocujący

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Wersja:

Element mocujący hartowany i oksydowany.
Pierścień zaciskowy niepowlekany.


Wskazówka:

Elementy mocujące można dzięki wpustom przesuwным mocować bezpośrednio na stole maszynowym. Wąskie zakresy tolerancji (js6) dla wysokości gwarantują mocowanie równoległe względem stołu.

Zakres mocowania wynosi 8 – 40 mm. Dodatkowo dostępne są śruby mocujące do zakresów 40 – 67 oraz 65 – 87 mm.

Podkładka zapobiega uszkodzeniu stołu maszynowego oraz przesunięciu podczas dociągania. Pierścień zaciskowy z mosiądzu chroni przedmiot obrabiany przed wgnieceniami.

Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	H	Zakres mocowania
K1232.050	50	8-40
K1232.100	100	8-40