

# ECO.200S/T

## Magneet kernboormachine

**EUROBOOR**  
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

### Technische data

	Metrisch	Imperisch
Kernboren	Ø 12 - 200 mm	Ø 7/16" - 7 7/8"
Spiraalboren	Ø 1 - 50 mm	Ø 1/16" - 2"
Spiraalboren	Ø 10 - 205 mm	Ø 3/8" - 8 1/16"
Tappen	M3 - M48	Ø 1/8" - 1 7/8"
Lengte	515 mm	20 1/4"
Breedte	265 mm	10 7/16"
Hoogte	650 - 905 mm	25 9/16" - 35 5/8"
Slag	255 mm	10 1/16"
Gewicht*	58,5 kg	129 lbs
Magneet (l x w x h)	350 x 125 x 66 mm	13 3/4" x 4 15/16" x 2 9/16"
Magneet kracht	3.680 kg	8.113 lbs
Motor vermogen	2.600 W	
Totaal vermogen	2.750 W	
Toerental (onbelast)		(I) 40 - 80 rpm (II) 60 - 125 rpm (III) 145 - 300 rpm (IV) 230 - 470 rpm
Toerental (belast 3.600 W)		(I) 29 - 75 rpm (II) 46 - 120 rpm (III) 110 - 285 rpm (IV) 174 - 452 rpm
Opname (Weldon)	MT4 31,75 mm	MT4 1 1/4"
Krachtvoorziening		110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

\* Zonder stroomkabel en hendels

### Features



Toerental  
regelbaar



R/L  
rotatie



Brushless  
motor



Olie gesmeerde  
versnellingsbak



Magneet  
LED-indicator  
(SensorTec)



Tappen



Euroboor stelt alles in het werk om te voldoen aan kwaliteits- en integriteitseisen. Daarom zijn wij als organisatie trots op de erkenning van enkele toonaangevende instanties wereldwijd:



[www.euroboor.com](http://www.euroboor.com)