

poubelle Carro Swing

capacité 55 l, hauteur x largeur x profondeur 770 x 300 x 300 mm, à poser au sol, corps en acier inoxydable, couvercle en acier inoxydable



Numéro d'article: 255024




poubelle

- convient pour le intérieur
- capacité 55 l
- hauteur x largeur x profondeur 770 x 300 x 300 mm
- à poser au sol
- Avec couvercle oscillant - l'ouverture s'effectue manuellement
- Vidage facile par pièce de tête
- corps en acier inoxydable
- couvercle en acier inoxydable





Détails techniques

équipement d'élimination	poubelle	Activation du couvercle	manuellement
lieu d'utilisation	intérieur	mécanisme de roulement	non
capacité	55 l	réservoir intérieur	non
unité collectrice	1 pièce	vidange par	pièce de tête
hauteur	770 mm	matériau de couvercle	acier inoxydable
largeur	300 mm	Matériau corps	acier inoxydable
profondeur	300 mm	roulant	non
installation	sol	exécution couleur	acier inoxydable
couvercle	oui	Poids	7,15 kg

Accessoires

255031		chariot roulant, Pour 55 l poubelle, hauteur x longueur x largeur 45 x 310 x 310 mm, structure en aluminium, 4 roul.
255044		Kit d'étiquettes néerlandais, pour collecteur de recyclage
255046		double chariot roulant, Pour 110 l poubelle, hauteur x longueur x largeur 84 x 365 x 785 mm, structure en acier inoxydable, 4 roul.

Cela s'adapte aussi ...

185093		balayeuse, avec entraînement main, largeur de balayage 750 mm, avec collecteur de déchets 50 l, système de balayage avec 2 brosses rotatives tournant en sens opposé et rouleau de balayage additionnel, 2 grandes roues
206135		panneau d'avertissement, Avertissement glissement, colonne d'information, en plastique
222717		kit de balayettes, en plastique en vert
225064		kit d'outillages nettoyage extérieur, kit comprenant : 1 pince ramasse-débris, 1 balai de rue, 1 pelle à rebords
505152		pochette d'affichage, DIN A5 dans format portrait, cadre en fil d'acier avec gaine plastique en 5 coloris, cadre avec œillets métalliques