

Technisches Merkblatt

Frostschutzprüfer für Kühlwasser

8853-600-1

Beschreibung / Eigenschaften

vielfach und weltweit bewährte, technisch moderne Konstruktion
einfache, schnelle und genaue Messung
stabiles Kunststoffgehäuse
Aufhängeöse
Pendelzeiger - keine senkrechte Haltung des Gerätes erforderlich
selbsttätige Temperaturkompensation
Verschluss durch Drehventil
kein Nachtropfen, kein Nachziehen von Luft
sehr lange Einsatzdauer und Messwertgenauigkeit durch Lagerung der Messscheibe und des Pendelzeigers mittels Stahlachse; somit geringer Einfluss durch Kühlmittelverschmutzung



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Einsatzbereiche

Für Ethylenglykol - (Ethandiol) - Wassermischungen für Kühlkreisläufe in PKW, LKW usw.
Heizungsanlagen
Solaranlagen

Technische Daten

Messbereich: -5°C bis -40°C
Ansaugvolumen: 52ml
Gesamtlänge des Gerätes: 155mm
Ansaugschlauchlänge: 200mm
Verpackungsgröße: 126mm x 182mm x 41mm
Gewicht: 130g

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.