

montant pour rayonnage cantilever

hauteur x profondeur 2480 x 600 mm, force par montant 1225 kg, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 130866



Rayonnage cantilever polyvalent









Composants de rayonnage : montant



montant pour rayonnage cantilever

- système emboîtable
- hauteur x profondeur 2480 x 600 mm
- force par montant 1225 kg
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- profondeur utile 500 mm
- structure en acier
- profilés laminés à chaud
- montant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- volume de livraison : chevilles et croisillons, tendeurs à vis inclus
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)





type de meuble	rayonnage	charge par montant	1225 kg
type de rayonnage	rayonnage cantilever	matériau	acier
rayonnage modulaire	système emboîtable	matériau de finition	profilé laminé à chaud
champ de rayonnage	composant	surface de montant	finition peinture époxy
composant	montant	volume de livraison	chevilles, croisillons avec tendeurs à vis incl.
utilisation	unilatéral	certification RAL-RG	RAL-RG 614
hauteur	2480 mm	conseil d'utilisation DIN EN 156	fixation nécessaire
profondeur utile	500 mm	Poids	31,09 kg
profondeur	600 mm		

Accessoires

101658		Butée de sécurité pour pied, pour rayonnage cantilever, pour pied, hauteur 60 mm, en acier galvanisé brillant
101659		Butée de sécurité pour pied, pour rayonnage cantilever, pour pied, hauteur 150 mm, en acier galvanisé brillant
130968		contrefiche diagonale pour rayonnage cantilever, tous les 5 éléments standard, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion
131009		bras pour rayonnage cantilever, profondeur 500 mm, force par bras 175 kg, bras décapé au jet de sable et finition peinture époxy en RAL5010 bleu gentiane
131042		butée de sécurité pour bras, hauteur 60 mm, en acier galvanisé brillant
131053		butée de sécurité pour bras, hauteur 150 mm, en acier galvanisé brillant
131086		suspension pour bras tubulaires pour rayonnage cantilever, force 180 kg
157716		tablette pour rayonnage cantilever, largeur x profondeur 1056 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 175 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
157749		socle pour rayonnage cantilever, largeur x profondeur 1045 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 420 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
720462		connecteur horizontal pour rayonnage cantilever, largeur 1056 mm, en acier

720473		connecteur horizontal pour rayonnage cantilever, largeur 1247 mm, en acier
911052		bras pour rayonnage cantilever, profondeur 400 mm, pour une charge max. par tabl. de 60 kg

Cela s'adapte aussi ...

203501		escabeau sur roulettes, accès à un côté, 8 marches (estrade incl.), hauteur 1,9 m, estrade largeur x profondeur 300 x 250 mm, longueur de lisse 2,7 m, en aluminium
404924		chariots pour charges longues, force 2000 kg, plateau longueur x largeur 2500 x 600 mm, plateforme ouvert avec 2 compartiments de rangement, rehausses : 4 ranches, ranchers amovibles, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage caoutchouc plein
505144		appareil de marquage au sol pour ruban de marquage
524978		support pour transporteurs, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 60 mm, avec barrette à billes pivotante, force 200 kg, largeur du convoyeur 350 mm, hauteur 758 - 1197 mm