

## lockerkast

hoogte x breedte x diepte 778 x 225 x 200 mm, met 4 vakken, verdeling 1x4, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 149845



## lockerkast

- hoogte x breedte x diepte 778 x 225 x 200 mm
- met 4 vakken, verdeling 1x4
- vak hoogte x breedte x diepte 160 x 145 x 175 mm
- openslaande deur met etikettenhouder
- stompe deuren
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- constructie van staal, gelast
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie





## Technische details

meubeltype kast

kleur romp lichtgrijs // RAL7035

type kast	lockerkast	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	778 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	225 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	200 mm	vakhoogte (li.)	160 mm
kast uitrusting	vakken	vakbreedte (li.)	145 mm
vakken	4 stuks	vakdiepte (li.)	175 mm
verdeling vakken	1x4	oppervlak legbord	m. poedercoating
onderbouw	sokkel	type deur	openslaande deur met etikettenhouder
afsluitbaar	ja	opstelling	legbord
sluitsysteem	cilinderslot	certificering	GS // TÜV
materiaal	staal	garantie	10 jaar
materiaal verwerking	gelast	gewicht	6 kg

## Dit past ook bij ...

501182		wasbare schoonloopmat, geschikt voor binnen en buiten, lengte x breedte 1500 x 900 mm, loopvlak van polyamide in grijs
504280		stationsklok, draadloos signaaluurwerk, wijzerplaat in wit met streepaanduiding, diameter 300 mm, behuizing van ABS in zilverkleurig, voedingsvoorzorging via batterijgebruik
527245		kliklijst, hoogte x breedte 450 x 624 mm, formaat DIN A2, frame van aluminium, hoeken in verstek, profieldikte 25 mm
531089		stolpdeksel, van polyethyleen, voor container met grote capaciteit met 1400 l inhoud, breedte x diepte 1150 x 1300 mm, in antraciet