

0 601 9B2 901 – GUS 12V-300

Material number	0 601 9B2 901
EAN	3165140607414
Origin product ID BI	40628.0
Baretool-Nummer	3601JB2900
1/2 L-BOXX-Einlage Gerät	✓
1 600 A00 2W3	
Karton	✓
Einspannbereich, min.	0,0 mm
Einspannbereich, max.	0,0 mm
Spindelhalsdurchmesser	0,0 mm
Gewicht inkl. Akku	1,0 kg

Technische Daten

Technische Daten

Schneidleistung/Akkuladung (4 mm PVC)	200 m
---------------------------------------	-------

Sonstiges

Länge	320,0 mm
Höhe	77,0 mm

Kenngrößen

Hubzahl, Leerlauf	700 min ⁻¹
Akkukapazität	1,3 Ah
Akkuspannung	12 V

Geräusch-/Vibrationsinformation

Geräuschpegel	Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel dB(A); Schalleistungspegel dB(A). Unsicherheit K= dB.
---------------	--



Vertriebsinformation

Positionierung

- Die schnellste Universalschere für professionelle Anwendungen

User benefit

- Vielseitig einsetzbar zum Schneiden von unterschiedlichen, flexiblen und weichen Materialien (bis 11 mm Stärke) wie z. B. PVC, Teppich, Karton, Leder, Stoffe
- Schneller Arbeitsfortschritt durch perfekt auf weiche und flexible Materialien abgestimmte Leerlaufdrehzahl
- Extrem leistungsstark: Schnittleistung bis zu 300 m (PVC 4 mm) pro Akkuladung (2,0 Ah)

Weitere Vorteile

- Perfekte Schneidleistung durch selbstschärfendes Messer Autosharp
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige: gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven