

## Informazione prodotto

# 79 32 125 ESD

## Tronchese laterale di precisione per elettronica ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa
- Testa a punta
- Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisione nell'elettronica e nella meccanica fine
- Taglienti affilati, rettificati ad alta precisione con sfaccettatura ultrapiùcola per tagli precisi su componenti elettronici delicati; anche senza sfaccettatura per tagli rasi
- Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC
- Più leggera del 20 % rispetto alle tradizionali pinze per elettronica
- Articolazione a vite con superfici rifinite con precisione per un movimento uniforme, privo di attrito sull'intera ampiezza di apertura
- Con doppia molla con minimo attrito per un'apertura e una chiusura morbida e uniforme
- Manici in materiale bicomponente ergonomici ottimizzati
- Acciaio al cromo per cuscinetti a sfera, forgiato, temperato ad olio a gradini

### Generico

Art. No.	79 32 125 ESD
EAN	4003773061557
Esecuzione	brunita
Testa	pulita
Manici	rivestiti in materiale bicomponente
Peso	61 g
Dimensioni	125 x 61 x 19 mm
Norma	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 1,1 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 0,6 mm
Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 0,2 – 1,5 mm
	11 mm
	6,5 mm
Larghezza testa (A)	11 mm
ESD	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

