

# KIPPBEHÄLTER TYP AK



## Kippbehälter mit Abrollsystem

- günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- mit Gabelhubwagen transportierbar
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

## Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- öl- und wasserdicht
- Gitter-Aufsatzrahmen zur Vergrößerung des Inhaltes
- Anhängervorrichtung mit Deichsel (siehe Seite 13)



Typ AK mit Rollen (Zubehör)



Typ AK mit Deckel (Zubehör)




Typ AK mit Gitter-Aufsatzrahmen (Zubehör)



| Typ    | Inhalt<br>ca. (m <sup>3</sup> ) | Maße (LxBxH)<br>(mm) | Tragfähigkeit<br>(kg) | Gewicht<br>lack. (kg) |
|--------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| AK 50  | 0,50                            | 1420 x 1008 x 1070   | 1000                  | 166                   |
| AK 75  | 0,75                            | 1420 x 1190 x 1070   | 1000                  | 190                   |
| AK 100 | 1,00                            | 1420 x 1560 x 1070   | 1000                  | 209                   |

## Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



| Typ       | A   | B   | C  |
|-----------|-----|-----|----|
| AK 50-100 | 600 | 200 | 90 |

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt