



UT 8750 V Winkelschleifer M14

- Winkelschleifer mit Spindelarrretierung für schnellen Schleifscheibenwechsel
- Composite Gehäuse mit Heckauspuff und VRG-Anti-Vibrationsgriff, 9-fach verstellbare Schutzhaube
- Schleifscheiben 125 x 22 mm Ø, M14 Schnellverschlussmutter (Art.-Nr. 95 288)
- Leerlaufdrehzahl: 10.000 min⁻¹**

- Small angle grinder with spindle lock device for rapid grinding wheel change
- Composite housing, rear exhaust, VRG vibration reduced side handle, swivel guard adjust. in 9 steps
- Wheel size 125 x 22 mm Ø, M14 quick release nut
- Max. Speed: 10.000 min⁻¹**



UT 8753 Mini-Trennschleifer M14

- Mini Trennschleifer mit 50 mm Trennscheibe
- Sicherheits Betriebshebel mit Sperre gegen unbeabsichtigtes Anlaufen
- Kälteisolierter Handgriff, Auspuff seitlich
- Trennscheibe 50 x 1,0 x 9,5 mm (Art.-Nr. 10700260)
- Leerlaufdrehzahl: 20.000 min⁻¹**

- Mini cut off tool with safety throttle lever
- Comfort grip, side exhaust
- Cutting disc size: 50 mm
- Max. Speed: 20.000 min⁻¹**

UT 8753 S Mini-Multischleifer-Set

- Mini-Multischleifer-Set im Kunststoffkoffer mit je 3x 50 mm Schleifscheiben mit der Körnung 60, 80 und 120, Spindel 3/8" - 24
- Inkl. Adapterscheibe für Trennschleifer
- Kälteisolierter Handgriff mit seitlichem Auspuff
- Sicherheitsbrille
- Leerlaufdrehzahl: 20.000 min⁻¹**

- Mini 2" Angle Grinder Kit with 3x pcs. each grinding wheels, grit 60, 80 and 120
- Spindle size 3/8" - 24
- Cushion grip with side exhaust
- Incl. adapter disc for cut off tool
- Max. Speed: 20.000 min⁻¹**



UT 8779 Einhand-Tellerschleifer

- Einhand-Tellerschleifer mit 77, 115 und 140 mm Stützteller
- Einsatz für Fiberscheiben bis 150 mm
- Composite Gehäuse mit Ablufführung durch den Handgriff nach unten, nur 83 dB(A)
- Beidseitig umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
- Leerlaufdrehzahl: 16.000 min⁻¹**

- One hand operation high speed sander with 3 different size pads 77, 115 and 140 mm
- Employment for fibreglass grinding wheels up to 150 mm, reversible bar on both sides, only 83 dB(A)
- Composite housing with handle exhaust
- Max. Speed: 16.000 min⁻¹**

Zubehör für Schleifmaschinen

Accessories for Sanders



Zubehör für Schleifmaschinen

- Trennschleifscheiben
- Cutting wheels

Art.-Nr.	Abmessung	Modell
95 259	50 x 2 x 6	UT 8720B/5720/8721
95 251	100 x 2,5 x 16	UT 8750
95 253	115 x 2 x 22	UT 8750 A/M
95 278	125 x 2,6 x 22	UT 8750 A/MV
95 252	178 x 3,3 x 22	UT 8754 / UT 8754 A
95 230	75 x 1,0 x 10	UT 8756 A
95 250	100 x 1,0 x 10	UT 8758 A (25 Stück)
95 260	50 x 1,0 x 9,5	UT 8753



Zubehör für UT 8753 S

- Ersatzschruppscheiben für UT 8753 S
- Grinding wheels for UT 8753 S

Art.-Nr.	Abmessung	Korn
19022132	50 mm Ø	60
19022133	50 mm Ø	80
19022134	50 mm Ø	120

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 64.

Technische Details

Technical Details



Modell / Model	Art.-Nr.	min ⁻¹	kW	mm Ø	mm/Inch	kg	l/s	Zoll	m/s ²	dB (A)
UT 8750 V	92 420	10.000	0,5	125x22	M 14	2,0	2,0	R 1/4	< 2,5	83,0
UT 8753	92 402	20.000	-	50	-	0,5	1,9	R 1/4	< 2,5	83,0
UT 8753 S	92 403	20.000	-	50	-	0,5	1,9	R 1/4	< 2,5	83,0
UT 8779	92 405	16.000	-	150	-	1,0	1,9	R 1/4	< 2,5	83,0