

Rollcart support cycles



force 0,4 t, plateau longueur x largeur 1130 x 535 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausse rambarde, cadre avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roues, avec bandage air sur jante tôle d'acier



Numéro d'article: 158252

Rollcart Support cycles

Force 400 kg

support cycles

- force 0,4 t
- plateau longueur x largeur 1130 x 535 mm
- hauteur de charge 255 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausse rambarde
- timon avec demi-coque soudée
- avec 2 coudes d'appui intégrés
- cadre avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- 2 roues
- avec bandage air sur jante tôle d'acier
- livré incluant l'attelage de remorque avec adaptateur de tige de selle, boulon à rotule et clip

Détails techniques

appareil de manutention	remorque	Exécution du timon	avec demi-coque soudée
type de remorque	support cycles	nombre/type de roulettes	2 roues
matériau	acier	pneumatique	air
charge	0,4 t	Diamètre de roue	400 mm
hauteur de charge	255 mm	largeur de roue	100 mm
longueur de plateau	1 130 mm	matériau de jante	tôle d'acier
largeur de plateau	535 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
rehausses	rambarde	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de plateforme	plaque de contreplaqué	équipement piètement	2 coudes d'appui intégrés
surface de plateforme	antidérapant	volume de livraison	attelage de remorque avec adaptateur de tige de selle, boulon à rotule, clip
exécution de plateforme	imperméable	Poids	30 kg