

## Scangrip

### Lampe d'inspection sans fil LINE LIGHT

16 ampoule DEL SMD, avec crochet amovible, support de clip et aimants pour la suspension, avec câble USB


Numéro d'article: 219552



### Scangrip Lampe d'inspec. LINE LIGHT avec spot

Lampe d'inspection sans fil

- diamètre x longueur 25 x 357 mm
- 16 ampoule DEL SMD
- classe d'efficacité énergétique A
- avec crochet amovible, support de clip et aimants pour la suspension
- durée d'éclairage 1,5 h, spot 4 h
- durée de charge 6 h
- avec câble USB
- Compatible avec lithium-ions
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
- 3 années de garantie



## Détails techniques

|                                 |              |                                   |  |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------------|--|
| type d'outil                    | Accessoires  | longueur de câble                 | 1 m  |
| type d'ampoule                  | DEL SMD      | équipement lampe                  | crochet amovible, support clip et aimants                              |
| nombre d'ampoules               | 16 pièce     | longueur                          | 357 mm   |
| Classe d'efficacité énergétique | A            | diamètre                          | 25 mm  |
| Durée d'éclairage               | 1,5 h        | plage de température              | -10 °C à +40 °C °C   |
| durée d'éclairage du spot       | 4 h          | indice de protection IP           | 65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions |
| flux lumineux                   | 600          | garantie                          | 3 années   |
| flux lumineux du spot           | 150          | Numéro d'enregistrement DEEE      | DE24837723   |
| alimentation                    | câble USB    | Type d'appareil DEEE              | lampes CAT 3   |
| type de batterie                | lithium-ions | Marque selon le registre allemand | Scangrip   |
| capacité de batterie            | 2600 Ah      | Poids                             | 1,5 kg   |
| Durée de charge                 | 6 h          |                                   |  |

## Accessoires

272167



Support à clip, convient pour pour lampes industrielles, hauteur x longueur x largeur 30 x 90 x 40 mm