

Termékinformációk

02 01 225

Erő kombifogó

DIN ISO 5746



- 35% erőmegtakarítás a hagyományos kombinált fogókhoz képest
- Vágóélekkel (kb. 63 HRC keménység) a legkeményebb alkalmazásokhoz
- Könnyebb munka az optimális áttétel következtében
- Könnyű vágás, erőteljes megfogás, hajlítás és húzás
- Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhöz
- Markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 63 HRC
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

Általános

Cikkszám	02 01 225
EAN	4003773013198
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	355 g
Méret	225 x 51 x 16 mm
Szabvány	DIN ISO 5746

Műszaki jellemzők

Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,5 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 14,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	25,0 mm ²

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



