


bott **armoire murale** verso

hauteur x largeur x profondeur 600 x 1050 x 350 mm, 1 niveau avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à penne rotatif, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite

Numéro d'article: 232430



armoire murale

- hauteur x largeur x profondeur 600 x 1050 x 350 mm
- force par plateau 75 kg
- En acier
- 1 niveau(x) avec tablette en acier
- double porte battante
- verrouillable avec serrure à penne rotatif
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite

Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur du corps	gris clair // RAL7035
type d'armoire	armoire universelle	couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016
type de porte	double porte battante	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	600 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	1050 mm	verrouillable	oui
profondeur	350 mm	système de fermeture	serrure à penne rotatif
nombre de tablettes/niveaux	1 pièce	soubassement	socle
type tablette/niveau	tablette en acier	matériau	acier
charge tablette	75 kg	Poids	26,717 kg

Accessoires

233013



séparateur à compartiments, hauteur x largeur x profondeur 100 x 235 x 310 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

102657



bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert

217145



dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal

218389



mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural

230322



tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes