

cendrier mural

hauteur x largeur x profondeur 125 x 200 x 125 mm, corps en acier, corps galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en argent

Numéro d'article: 503902



3 YEARS WARRANTY



Cendrier mural

avec tôle pour paroi arrière

cendrier mural

- convient pour le extérieur
- hauteur x largeur x profondeur 125 x 200 x 125 mm
- corps en acier
- corps galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en argent
- forme angulaire
- bac à cendres en acier
- seau intérieur amovible
- sans toit de protection
- mur
- volume de livraison : matériel de montage inclus et étiquettes autocollantes à pictogramme
- 3 années de garantie





Détails techniques

équipement d'élimination cendrier mural

surface de corps galvanisé // finition

			peinture époxy
lieu d'utilisation	extérieur	couleur du corps	argent
installation	mur	Matériau bac à cendres	acier
hauteur	125 mm	forme	angulaire
largeur	200 mm	volume de livraison	matériel de montage inclus et étiquettes autocollantes à pictogramme
profondeur	125 mm	garantie	3 années
couvercle	non	exécution couleur	argent
Auvent de protection	non	modèle	sans poubelle
Matériau corps	acier	Poids	1,8 kg

Cela s'adapte aussi ...

141941		panneau d'interdiction, colonne d'information, en plastique en rouge, hauteur x largeur x profondeur 600 x 275 x 270 mm
369011		poubelle, capacité 80 l, corps en polyéthylène vert, hauteur x largeur x profondeur 930 x 445 x 520 mm, couvercle en polyéthylène coloris vert, entièrement rabattable, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
376797		arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud
525474		banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris vert, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en vert