

Bezeichnung	Artikelnummer	Maßzeichnung	Maße in mm
Handhebelpresse	09 99 000 0201		<p>Technische Daten</p> <p>Krafthub 25 mm</p> <p>Druckkraft 15 kN max.</p> <p>Aufnahmebohrung im Stößel \varnothing 10 mm</p> <p>Nettogewicht ca. 23 kg</p>
Pneumatische Presse 40 kN	09 99 000 0282		<p>Technische Daten</p> <p>Hub gesamt 48 mm</p> <p>Krafthub 0-6 mm</p> <p>Druckkraft 40 kN max.</p> <p>Betriebsdruck 6 bar</p> <p>Aufnahmebohrung im Stößel \varnothing 10,01 mm</p> <p>Nettogewicht 136 kg</p> <p>Spannungsversorgung 110 V / 220 V AC</p>
Verlängerungsstößel für Höhenausgleich ¹⁾	09 99 000 0279		
LP-Führungsrahmen mit Grundplatte Standardausführung Leiterplattenaufnahmebereich x = 123,5 - 309,5 mm	09 99 000 0244		
Verlängerte Ausführung ²⁾ Leiterplattenaufnahmebereich x = 123,5 - 668,5 mm	09 99 000 0261		
Grundplatte	09 99 000 0255		Grundplatte

¹⁾ passend für 09 99 000 0282 und alle CPM-Maschinen (siehe Seiten 30.12 ff)
²⁾ nicht für Handhebelpresse geeignet