



33081609

## Polycarbonatgehäuse Polycarbonat Standard 80 x 160 x 85 mm

Polycarbonatgehäuse Polycarbonat Standard 80 x 160 x 85 mm

[Kataloge](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

### Technische Daten

Höhe	80 mm
Breite	160 mm
Tiefe	85 mm
Material	Polycarbonat
Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
Schlagfestigkeit	IK08
min. Temperatur	-40 °C
max. Temperatur	100 °C
Dichtung Material	CR-(Chloropren)
Schutzisolierung	vollschutzisoliert nach VDE 0100
Toxisches Verhalten	halogenfrei
Oberflächenwiderstand	$>10^{15}$ Ohm
Oberflächenwiderstand Norm	IEC 60093
Sonderfarben auf Anfrage	Ja
Zulassungen	Maritime Register

## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	0.275 kg
GTIN	4049505036387

## ETIM Klassifikation

ETIM 8                      EC000058

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH  
Erbeweg 13-15  
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0  
Fax: +49 571 50 41-6  
Mail: [rose@rose-pw.de](mailto:rose@rose-pw.de)

## Zubehör



**10012005**  
Montageplatte für 03.081606



**10061203**  
Tragschiene TS 15 für 03.081606