

Festo AG & Co. KG

195583

Gelenkkopf

CRSGS-M12X1,25

mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Baugröße	M12x1,25
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-40 - 150 °C
Produktgewicht	129 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Außenring	hochlegierter Stahl
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Innenring	hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter	hochlegierter Stahl

© 2018 Festo AG & Co. KG