




---

 Produktdetails

## TY528MR-NDT

TY528MR-NDT Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder detektierbar, 361x4,8mm, 220N, hellblau PA 6.6, -60/+85°C, UL94 HB, UV-beständig VPE 100 Stück, (früher TY528M-NDT)




---

### Allgemeine Informationen

Typ	TY528MR-NDT
Bestellnummer	7TCG009330R0025
EAN	5415022507010

Beschreibung	TY528MR-NDT Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder detektierbar, 361x4,8mm, 220N, hellblau PA 6.6, -60/+85°C, UL94 HB, UV-beständig VPE 100 Stück, (früher TY528M-NDT)
--------------	--

Langbeschreibung	<p>Die detektierbaren Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder sind durch Metalldetektoren und Röntgengeräte erkennbar. Zudem vereinfacht die blaue Farbe die visuelle Erkennung. Daher eignet sich diese Baureihe für Anwendungen wie z.B. in der Lebensmittel- und der pharmazeutischen Industrie. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel.</p> <p style="text-align: right;"><i>Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</i></p>
------------------	--

---

### Bestelldaten

E-Nummer (Finnland)	1381541
EAN	5415022507010

UPC	786210334615
Herkunftsland	Ungarn (HU)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

## Abmessungen

Breite	0.189 in 4.8 mm
Tiefe	14.2 in 341 mm

## Verpackungsinformationen

Menge	100 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	4.32 in 110 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	0.78 in 20 mm
Länge Verpackungseinheit 1	18.86 in 479 mm
Menge	5000 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite Verpackungseinheit 2	10.21 in 259 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	14.14 in 359 mm
Länge Verpackungseinheit 2	19.65 in 499 mm

## Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	HB
----------------------------------	----

## Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Rap
Bündeldurchmesser	4.8 to 102 mm
Farbe	blau
Gültig ab	20191119
Verschlussart	Edelstahlnase
Werkstoff	Nylon/Polyamid 6.6
Baureihe	PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES
Produktname	Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Produkttyp	detektierbar
Besondere Funktionen	Erkennbar durch Metalldetektoren, Röntgengeräte oder visuelle Erkennung.
Zugfestigkeit	50 lb 222 N
Stärke	0.05 in 1.3 mm

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000516
------------------------------------	-----------

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

