

NMPRO-M1

NEOMOUNTS PRO MOBILER FLACHBILD

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Min. Bildschirmgröße* | 32 inch |
| Max. Bildschirmgröße* | 75 inch |
| Min. Gewicht | 0 kg (pro Bildschirm) |
| Max. Gewicht | 50 kg (pro Bildschirm) |
| Bildschirme | 1 |
| VESA-Minimum | 100x100 mm |
| VESA-Maximum | 600x400 mm |

FUNKTIONALITÄT

| | |
|-------------------|---------|
| Typ | Fixiert |
| Höhenverstellung | 167 cm |
| Weiteneinstellung | 91 cm |
| Tiefeneinstellung | 82 cm |
| Anpassungstyp | Manuell |

INFORMATIONEN

| | |
|---------------|---------------|
| Farbe | Schwarz |
| Hauptmaterial | Stahl |
| Garantie | 5 Jahre |
| EAN code | 8717371448103 |

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts




Neomounts

Neomounts Pro NMPRO-M1 ist ein mobiler Bodenständer für Flachbild-Fernseher bis 75" - Schwarz

Der Neomounts Pro Bodenständer, das Modell NMPRO-M1, ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme/Flachbild-Fernseher bis 75". Gibt Ihnen die optimale Positionierung für sowohl stehende als sitzende Zuschauer, in jeder Anwendung, in jedem Teil von Ihrem Standort. Neomounts Pro NMPRO-M1 eignet sich für Bildschirme bis 75". Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 50 kg. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 100x100 bis 600x400mm Lochmuster. Die Rollen erlaubt ihnen das Stativ dorthin zu bewegen wo Sie es brauchen. Rollen Sie diesen Wagen leicht durch Türen und über Schwellen. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Dieser mobile Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Platzierung oder wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. * Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten

NMPRO-M1

NEOMOUNTS PRO MOBILER FLACHBILD



Neomounts