



Technische Daten

11.09.2023

2:1 Schrumpfschlauch – Rollenware
TCN20 - dünnwandig, selbstverlöschend, niedrige Schrumpftemperatur

TCN20-25.4/12.7

Artikelnummer: 300-73100



Material:	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe:	Schwarz (BK)
Ø Liefermaß min. (D):	25.4 mm
Ø nach Schrumpfung max. (d):	12.7 mm
Wanddicke (WT):	0.90 mm
Schrumpfrate:	2:1
Längsschrumpf:	+/-5 %
Min. Schrumpftemperatur:	+100 °C
Brandschutzeigenschaften:	UL224 VW-1
Betriebstemperatur :	-55 °C bis +125 °C
Wärmealterung Test:	168h/160°C
Zugfestigkeit bei Wärmealterung:	14 MPa
Bruchdehnung bei Wärmealterung:	350 %
Durchschlagsfestigkeit:	20 kV/mm
Isolierstoffklasse:	E (VDE 0530)
Zugfestigkeit:	14 MPa
Bruchdehnung:	400%
Zulassungen/Normen:	ANSI/UL 224CSADIN 75200 (09/1980)



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.