

hofe Multifunktionsregal

Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 578 - 600 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 578 - 600 mm, Ausgestattet mit 2 Fachböden, 1 Wannensboden, 1 Paar Reifentraversen, Nutzung beidseitig

Artikelnummer: 243758



hofe
REGALSYSTEME



Multifunktionsregal

- Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 578 - 600 mm
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 400 mm
- Traglasten: Fachboden je 125 kg, Wannensboden 200 kg und Reifentraverse 150 kg
- Ausgestattet mit 2 Fachböden, 1 Wannensboden, 1 Paar Reifentraversen
- Ebenen mit Aufkantung
- Traversen mit abgerundeten Kanten
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie

Technische Details





Möbeltyp Regal

Regal Ausstattung

2 Fachböden, 1
Wannensboden, 1 Paar

		Reifentraversen	
Regaltyp	Multifunktionsregal	Traglast Fachboden	125 kg
Regalsystem	Stecksystem	Traglast Wannenhoden	200 kg
Regalfeld	Anbaufeld	Traglast Traversen	150 kg
geeignet für (Branche/Bereich)	Garagen	Oberfläche	verzinkt
Nutzung	beidseitig	Böden / Ebenen Ausstattung	Aufkantung
Material	Stahl	Traverse Ausstattung	abgerundete Kanten
Höhe	2000 mm	Böden / Ebenen höhenverstellbar	ja
Breite	1000 mm	Garantie	5 Jahre
Tiefe	400 mm	Anlieferung	zerlegt
für Reifendurchmesser	578-600 mm	Gewicht	23,232 kg
Böden- / Ebenentyp	Stahl-, Wannenhoden, Reifentraverse		

Dazu passt auch ...

221142		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 7
222037		Reifenroller, Traglast 120 kg, Ladefläche Ø 630 mm, Ladehöhe 110 mm, Kapazität 8 x Reifen/4 x Komplettäder, Plattform mit Ablagemulde, Gestell in blau, 4 Lenkrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller
224257		Reifenmarkierstift, Schreibfarbe weiß, Schaft in orange
235794		Sorbent, Lieferung als Matte, Länge x Breite 240 x 200 mm, Aufnahmekapazität 38 l pro Verpackungseinheit, aus Vlies mit beidseitig offenporiger Oberfläche in dunkelgrau