

**iQ500, Freistehender
Kühlschrank, 186 x 60 cm, Weiß
KS36VAWEP**



Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

KS10Z010 Snackbox
 KS10Z030 Flaschenablage
 KS39ZAW00 Verbindungssatz weiß

Kühlschrank mit hyperFresh plus für bis zu 2x länger frisches Obst und Gemüse und Design LED Licht für eine brillante Beleuchtung des Innenraums.

- ✓ hyperFresh plus: Längere Frische für Obst und Gemüse.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ superCooling: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 116 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 346 l
 Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Freistehend
 Dekorraahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1860 mm
 Gerätebreite: 600 mm
 Gerätetiefe: 650 mm
 Nettogewicht: 67.1 kg
 Absicherung: 10 A
 Türöffnung: Links wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Ja
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
 Flaschenregale: Ja
 EAN-Nummer: 4242003875858
 Marke: Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung: KS36VAWEP
 Gerätetyp: Kühlschrank
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: Freistehend
 Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage



iQ500, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, Weiß KS36VAWEP

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 346 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 116 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design

- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super-Taste: superKühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 4 höhenverstellbar, 5 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 5 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- 1 Fresh Box auf Teleskopschienen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

SONDERZUBEHÖR

Länderspezifische Optionen

- Wandabstandshalter

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör

**iQ500, Freistehender
Kühlschrank, 186 x 60 cm, Weiß
KS36VAWEP**

Maßzeichnungen

	a	b	c	d
KSW36, GSD36	187			
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186			
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58
KSV29, GSN29, GSV29	161			
GSV24	146			
GSN51	161			
GSN54	176	70	78	70
GSN58	191			

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstand
- d Tiefe des Schanks ohne Abstandsteil
- e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

