

# 1515L 15" LCD Desktop Touchmonitor

## VORTEILE:

- Elo Qualität zu einem günstigen Preis
- Von Grund auf "Designed for Touch": stabiler Kippfuß; OSD-Bedienelemente seitlich anstatt vorne; Sperrfunktion des OSD für Applikationen im öffentlichen Umfeld
- Platzsparend, integriert, flexibel und zuverlässig
- Wahlweise mit AccuTouch- oder IntelliTouch-Technologie
- Frontseitige Abdichtung gegen Staub, Schmutz und Spritzwasser
- Für Tisch- oder Wandmontage; optionaler VESA-Adapter
- Mehr Flexibilität, Dank neuem Controller, mit serieller und USB-Touch-Schnittstelle
- Internationale Zertifizierungen



**Der 1515L-Touchmonitor von Elo** wurde mit dem Ziel konstruiert, möglichst kosteneffektive Touch-Lösungen für Systemintegratoren und Händler zu bieten. Er vereint die Spitzenqualität und Zuverlässigkeit von Elo-Produkten in einem kosteneffizienten Touchmonitor, der kleiner als ein herkömmliches 15"-Display ist. Dieser neue platzsparende Touchmonitor wurde von vorne herein mit der "Designed for Touch"-Technologie entwickelt und nicht erst nachträglich durch Abänderung des ursprünglichen Monitors mit der Technologie ausgerüstet. Er zeichnet sich durch einen stabilen Fuß, seitlich anstatt vorne angebrachte OSD-Bedienelemente und eine Sperrfunktion für Applikationen im öffentlichen Umfeld aus. Der 1515L eignet sich für die Tisch- und Wandmontage und ist optional mit einem VESA-Adapter erhältlich. Das Display ist ab Werk gegen Staub, Schmutz und Spritzwasser abgedichtet, und Sie können zwischen den beiden derzeit besten auf dem Markt befindlichen Touch-Technologien wählen: der Elo IntelliTouch-Oberflächenwellentechnologie, die sich durch die entspiegelte, klare Anzeige und herausragende Leistung auszeichnet, und der bewährten AccuTouch Fünf-Draht-Resistiv-Touch-Technologie.

Alles in allem ist der 1515L 15"-LCD-Desktop-Touchmonitor von Elo ein erschwinglicher Touchscreen in einem praktischen, platzsparenden Design. Er ermöglicht sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Benutzern eine einfachere, zuverlässigere und weitaus kosteneffektivere Implementierung von Touch-Lösungen, als je zuvor.

## APPLICATIONS:

- Kassensysteme (POS)
- Dienstleistungssysteme
- Bonussysteme
- Kiosk-Informationssysteme

## 1515L Touchmonitor Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Farbe Gehäuse/Einbaurahmen              | Dunkelgrau  |
| Display-Größe                           | 15" diagonal  |
| Display-Typ                             | Active Matrix TFT LCD   |
| Effektiver Anzeigebereich               | Horizontal: 304 mm (12"); Vertikal: 228 mm (9")   |
| Maximale Monitorabmessungen             | Breite: 350 mm<br>Höhe: (einschließlich Fuß) 310 mm<br>Tiefe: (einschließlich Fuß) 175 mm   |
| Nummer der Maßzeichnung                 | MS500579  |
| Optimale (Standard-)Auflösung           | 1024 x 768  |
| Weitere unterstützte Auflösungen        | 1024 x 768 bei 60, 65 (Sun), 70 und 75 Hz; 832 x 624 bei 75 Hz (Mac);<br>800 x 600 bei 56, 60, 72 und 75 Hz; 720 x 400 bei 70 Hz; 720 x 350 bei 70 Hz;<br>640 x 480 bei 60, 66 (Mac), 72 und 75 Hz  |
| Farben                                  | 16,2 Million Farben mit Dithering   |
| Helligkeit (Standard)                   | LCD-Panel 250 cd/m <sup>2</sup>   |
| LCD-Panel mit Touchscreen               | AccuTouch 205 cd/m <sup>2</sup> (Standard); IntelliTouch: 230 cd/m <sup>2</sup> (Standard)  |
| Reaktionszeit                           | 17 ms (Standard)  |
| Blickwinkel (von der Mitte aus)         | Horizontal (links/rechts): ±60° oder insgesamt 120°;<br>Vertikal (nach oben/unten): 40°/60° oder insgesamt 100°   |
| Kontrast (Standard)                     | 400:1   |
| Video-Eingangsformat                    | RGB Analog  |
| Sync-Format für Eingang                 | Getrennte H- und V-Sync, Composite-Sync, Sync-on-Green  |
| Anschluss für Videosignaleingang        | Mini D-Sub 15-Pin VGA-Anschluss   |
| Eingangsfrequenz                        | Horizontal: 31,5 – 60,2 KHz; Vertikal: 56,3 – 75 Hz   |
| Verlustleistung                         | 30 W max.   |
| Netzteil                                | Typ: Intern, mit Buchse für Stromversorgung durch optionalen externen Brick;<br>Eingangsspannung 100 – 240 VAC, 50/60 Hz<br>Optionale Eingangsspannung +12 VDC ±5 %   |
| Temperaturbereich                       | Betrieb: 0 °C bis 40 °C; Lagerung: -20°C bis 60 °C  |
| Luftfeuchtigkeit                        | Betrieb: 20 % bis – 80 %; Lagerung: 10 % bis – 90 %; nicht kondensierend  |
| Gewicht (ca.)                           | Eigengewicht: 4,8 kg; Versandgewicht: 7,0 kg  |
| Gewährleistung                          | Touchmonitor: 2 Jahre (Nur für Europa gültig. Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Verkaufsbüro für die jeweiligen Gewährleistungsbedingungen.)   |
| Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung: | 30.000 Stunden bis zu halber Helligkeit (Standard)  |
| Benutzersteuerung                       | OSD-Tasten: Menü, Auf, Ab, Auswahl, Ein/Aus; OSD: Kontrast, Helligkeit, H/V-Position, RGB (Farbtemperatur), Uhr, Phase, Zurücksetzen, Sprache (Englisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, Französisch); OSD-Deaktivierung/Aktivierung: Leistung, OSD-Menüsteuerung |
| Montageoptionen                         | Abnehmbarer Fuß; 75-mm-VESA-Adapter   |
| Zertifizierungen                        | UL, cUL, FCC, CE, TÜV-GS, VCCI, IC, C-Tick  |

Erfahren Sie mehr über Elo's umfassendes Reihe an Touch-Lösungen. Besuchen Sie uns unter [www.elotouch.com](http://www.elotouch.com), oder wenden Sie sich an eine unserer Niederlassungen.

**Hauptsitz des Unternehmens**  
Tel +1-650-361-4700  
Fax +1-650-361-4747  
[www.elotouch.com](http://www.elotouch.com)

**Hauptsitz Europa**  
Tel +32 16 35 21 00  
Fax +32 16 35 21 01  
[elosales@elotouch.com](mailto:elosales@elotouch.com)

**Deutschland**  
Tel +49 89 608 22 0  
Fax +49 89 608 22 180  
[elosales@elotouch.com](mailto:elosales@elotouch.com)  
[www.elotouch.de](http://www.elotouch.de)

**Hauptsitz Asien-Pazifik-Raum**  
Tel +81 478-2161  
Fax +81 478-2180  
[www.tps.co.jp](http://www.tps.co.jp)

**Hauptsitz Lateinamerika**  
Tel +1-305-717-6715  
Fax +1-305-717-4909  
[www.elotouch.com.ar](http://www.elotouch.com.ar)