

Termékinformációk

70 02 160

Oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749



- Hosszabbított vágóél
- A nélkülözhetetlen oldalcsípőfogó sokoldalúan használható
- Kiváló minőségű anyag és nagy tartósságú pontos megmunkálás
- Precíziós-vágóélek puha és kemény huzalhoz
- Tiszta vágat a vágócsúcsokon, vékony Cu-huzaloknál is
- Vágóélek plusz inductív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Keskeny fejforma nehezen elérhető munkaterületeken történő használathoz
- Fazettával
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Általános

Cikkszám	70 02 160
EAN	4003773034032
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	206 g
Méret	160 x 53 x 21 mm
Szabvány	DIN ISO 5749

Műszaki jellemzők

Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,0 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

