

# DIGITUS Gigabit Ethernet PCI Express Netzwerkkarte

DN-10130-1  
EAN 4016032478645



**Gigabit Ethernet PCI Express Karte 32-Bit, Low-Profile-Halterung, Realtek RTL8111H**

Gigabit Ethernet PCI Express Card, 32-bit, low profile bracket, Realtek Chipsatz

**Bietet beispiellose Geschwindigkeit über die existierende Netzwerkverkabelung - Geeignet für die schnellsten Netzwerk-Anwendungen**

- Entspricht der 10/100/1.000 IEEE 802.3 Spezifikation
- Unterstützt 10/100/1.000 Mbps Netzwerke mit automatischer Erkennung und Einstellung
- Verbindung: 1x RJ45 LAN
- Chipsatz: Realtek RTL8111H
- Unterstützt Auto MDI/MDIX crossover bei allen Geschwindigkeiten
- Entspricht der PCI Express Base Specification 1.1

- Single-lane (oder X1) PCI Express Durchsatz unterstützt Datenraten von 2.5Gbps
- Zusätzliches niedrig Profilblech, um die Karte auch in Computern mit geringem Platz zu nutzen
- Betriebstemperatur: 0 °C - 55 °C
- Luftfeuchtigkeit beim Betrieb: 0% - 85% RH (nicht kondensierend)
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Win-Server2008 / 2016, Linux, VMWare, FreeBSD

**Lieferumfang**

- Gigabit Ethernet PCI Express Netzwerkkarte
- Low Profile Slotblende
- Schnellstartanleitung
- Support CD-ROM

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	40	6,00	37,00	42,50	30,50	47.961,20
Innen-VPE	1	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,15	14,00	20,00	3,50	980,00
Netto einzeln ohne VP	1	-0,45	14,00	20,00	3,50	980,00

**Weitere Anwendungsbilder:**



