

AOC Monitor 24P1/GR



3-seitig randloser 23,8"-IPS-Monitor mit Full HD

Schick und elegant durch 3-seitig randloses Design dank neuestem IPS-Panel in FHD-Auflösung (1920 x 1080 px). Ausgestattet mit dem gesamten Spektrum an Videoeingängen (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort), integrierten Lautsprechern und verbessertem ergonomischem Standfuß mit 150-mm-Höhenverstellung.

Höhenverstellbarer Ständer

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Deshalb bietet dieser Monitor Möglichkeiten zur Höheneinstellung, die Ihnen helfen, beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von Videos die perfekte Position zu finden. Das Anpassen Ihres AOC-Monitors an Ihre Bedürfnisse hilft Ihnen nicht nur dabei, Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Körper gesund zu halten. Es hilft Ihnen und Ihrem Team letztendlich auch dabei, bei der Arbeit bessere Ergebnisse erzielen.

IPS-Panel

Ob Sie Fotos, Videos oder ein Zeitschriften-Layout in InDesign ansehen oder ob Sie Ihr Lieblingsspiel spielen: wir wollen, dass die Inhalte aus jedem Blickwinkel überragend aussehen. Aus diesem Grund besitzt dieses Display ein fortschrittliches IPS-Panel, das brillante Farben erzeugt und große Blickwinkel bietet. Auf diese Weise erleben Sie immer hervorragende und präzise Darstellungen, unabhängig davon, aus welchem Winkel Sie – oder Ihre Freunde und Mitarbeiter, die neben Ihnen sitzen oder stehen – auf den Bildschirm blicken.

Display Port

Der aktuellste Displayschnittstellen-Standard von VESA, DisplayPort, kann auch Audio, USB und andere Datenformen übertragen. DisplayPort Version 1.2-1.2a unterstützt bis zu 165 Hz bei 1440p, 75 Hz bei 2160p, Version 1.3 unterstützt bis zu 240 Hz bei 1440p, 120 Hz bei 2160p und die Version 1.4 unterstützt die HDR10-Spezifikationen.

Integrierte Lautsprecher

Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen.

IPS-Panel

Ob Sie Fotos, Videos oder ein Zeitschriften-Layout in InDesign ansehen oder ob Sie Ihr Lieblingsspiel spielen: wir wollen, dass die Inhalte aus jedem Blickwinkel überragend aussehen. Aus diesem Grund besitzt dieses Display ein fortschrittliches IPS-Panel, das brillante Farben erzeugt und große Blickwinkel bietet. Auf diese Weise erleben Sie immer hervorragende und präzise Darstellungen, unabhängig davon, aus welchem Winkel Sie – oder Ihre Freunde und Mitarbeiter, die neben Ihnen sitzen oder stehen – auf den Bildschirm blicken.

Höhenverstellbarer Ständer

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Deshalb bietet dieser Monitor Möglichkeiten zur Höheneinstellung, die Ihnen helfen, beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von Videos die perfekte Position zu finden. Das Anpassen Ihres AOC-Monitors an Ihre Bedürfnisse hilft Ihnen nicht nur dabei, Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Körper gesund zu halten. Es hilft Ihnen und Ihrem Team letztendlich auch dabei, bei der Arbeit bessere Ergebnisse erzielen.

Bildschirmdiagonale (Zoll)	23,8
Bildschirmdiagonale (cm)	60,4
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	IPS
Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Form des Bildschirms	Flach
Sichtbare Größe (horizontal) (cm)	52,7
Sichtbare Größe (horizontal) (mm)	527,04
Sichtbare Größe (vertikal) (cm)	29,6
Sichtbare Größe (vertikal) (mm)	296,46
HD-Typ	Full HD
Farbintensität (Bit)	6
Flimmerfreie Technologie	Ja
Bildschirmauflösung (Pixel)	1920 x 1080
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080)
Maximale Bildwiederholrate (Hz)	60
Seitenverhältnis	16:9

Native Seitenverhältnis	16:9
Natives Seitenverhältnis	16:9
Pixel Abstand (mm)	0,275 x 0,275
Blickwinkel, horizontal (°)	178
Blickwinkel, vertikal (°)	178
Helligkeit (typisch) (cd/m²)	250
Reaktionszeit (ms)	5
Kontrastverhältnis	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	50000000:1
3D	Nein
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich (kHz)	30 - 80
Vertikaler Scanbereich (Hz)	50 - 76
Maximum Auffrischungsrate (Hz)	60
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
DVI Anschluss	Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.2
HDMI-Version	1.4
Anzahl HDMI Anschlüsse	1
Integrierter USB-Hub	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Konnektivität	3,5 mm
TV Tuner integriert	Nein
Anzahl der Lautsprecher	2
Adobe RGB-Abdeckung (%)	78
Höhenverstellung	Ja
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich (°)	-175 - 175
Neigungsverstellung	Ja
Pivot Winkel (°)	1 - 90
Pivot	Ja
Anti-Blue-Light-Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Neigungswinkelbereich (°)	-5 - 35
Kabelsperre-Slot	Ja
VESA Montageadapter (mm)	100 x 100
VESA-Halterung	Ja
On-Screen-Display (OSD)	Ja

Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
AC Eingangsspannung (V)	100 - 240
AC Eingangsfrequenz (Hz)	50 - 60
Ein-/Ausschalter	Ja
Stromverbrauch (in Betrieb) (W)	16,73
Stromverbrauch (typisch) (W)	16,73
Stromverbrauch (Standby) (W)	0,5
Stromverbrauch (aus) (W)	0,5
Energie-Effizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)	32
Mitgelieferte Kabel	AC,DVI,DisplayPort,HDMI,USB,VGA
Stromkabellänge (m)	1,8
Ständer enthalten	Ja
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber), Pb (Blei)
EPEAT Konformität	Gold
Energy Star-zertifiziert	Ja
RoHS-Kompatibel	Ja
Zertifizierung	TCO'7, TÜV GS, CE, FCC, GOST, ISO, ISO 9241-307
Plug & Play	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Fußfarbe	Schwarz
Rahmenloses Design	Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß) (mm)	539,1
Gerätehöhe (inkl. Fuß) (mm)	518,9
Gerätetiefe (inkl. Fuß) (mm)	202,5
Höheneinstellung (cm)	15
Höheneinstellung (mm)	150
Gewicht (mit Standfuß) (kg)	4,6
Gewicht (g)	2800
Gewicht (kg)	2,8
Breite (mm)	539,1
Höhe (mm)	325,6
Tiefe (mm)	49,4
Verpackungsbreite (mm)	752
Verpackungshöhe (mm)	408

Verpackungstiefe (mm)	59
Paketgewicht (kg)	6,55
Paketgewicht (g)	6550
Temperaturbereich in Betrieb (°C)	0 - 40
Temperaturbereich bei Lagerung (°C)	-25 - 55
Luftfeuchtigkeit in Betrieb (%)	10 - 85
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%)	5 - 93