

## Productinformatie

# 26 15 200

## Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang)

DIN ISO 5745



- Elastische punten: stabiele vorm ook bij zware belasting
- Zeer belastbaar, elastische precisie bekken
- Vlakronde, lange, spits toelopende bekken
- Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
- Rechte bekken
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

### Algemeen

Artikel-nr.	26 15 200
EAN	4003773035022
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	198 g
Afmetingen	200 x 54 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,2 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,2 mm
Bekdikte (scharnier) (T1)	9,5 mm
Puntbreedte (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Beklengte (L3)	73,0 mm
Kopbreedte (W3)	18 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

