


# FASSKIPPER TYP FLEX



Typ FLEX-HK, Entleerung 200-l-Stahl-Spundfass

Transportieren, dosiertes Kippen, Wenden und Ablegen von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern von 60 bis 220 Liter Inhalt sowie für 120/240-l-Müllbehälter

- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Tragfähigkeit 300 kg
- 360° Drehbereich
- Aufnahmen für Gabelstapler, Radlader und Kran



## Ausführungen

### Typ FLEX-HK

- Kippvorgang mit Handkurbel

### Typ FLEX-K

- Kippvorgang mit Kette

## Zubehör



- Regal-Fasspalette Typ RP



Typ FLEX-HK, Entleerung 60-l-Stahl-Spundfass




Typ FLEX-K, Entleerung 200-l-Stahl-Spundfass



Typ FLEX-HK, Entleerung 240-l-Müllbehälter

Regal-Fasspalette Typ RP in Verbindung mit Fasskipper Typ FLEX, die ideale Kombination um stehende Fässer in Regale einzulagern.



Ablage auf Regal-Fasspalette Typ RP

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Tragkraft (kg)	Drehbereich (Grad)	Kippvorgang (mit)	Gabelabstand (mm)	max. Gabelquerschnitt (mm)	Gewicht lack. (kg)
FLEX-HK	1000 x 1000 x 430	300	360	Handkurbel	650	150 x 60	70
FLEX-K	1000 x 1000 x 430	300	360	Kette	650	150 x 60	75
RP	1114 x 580 x 140	300	360		300	130 x 65	16

## Sonderausführungen lieferbar

- z. B. ex-geschützte Ausführung gemäß ATEX 95

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt