

Handwagen

Traglast 200 kg, mit Kasten, Kasten aus Kunststoff in grau, Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Räder, mit Luft-Bereifung



Artikelnummer: 239140



Handwagen

- Traglast 200 kg
- mit Kasten
- Kasten aus Kunststoff in grau
- Kasten Höhe x Länge x Breite 280 x 600 x 400 mm
- Deichsel verschraubt
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Länge x Breite 660 x 1250 x 640 mm
- 2 Räder
- Rad Ø 260 mm
- mit Luft-Bereifung

Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Griff Handgriff

Wagentyp	Handwagen	Wagen Ausstattung	Kasten
Traglast	200 kg	Material Kasten	Kunststoff
Material Gestell	Stahl	Höhe Kasten	280 mm
Oberfläche Gestell	kunststoffbeschichtet	Länge Kasten	600 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Breite Kasten	400 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe Kasten	grau
Höhe	660 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Länge	1250 mm	Bereifung	Luft
Breite	640 mm	Rad-Ø	260 mm
Deichsel	verschraubt	Gewicht	12,01 kg