

Saugheber

horizontale Traglast 35 kg, 2
Saugschale(n) mit Ø 150 mm, mit
Saugschalen mit Gelenk, Körper aus
Kunststoff



Artikelnummer: 329345

Saugheber

mit 2 Saugschalen

Saugheber

- horizontale Traglast 35 kg
- geeignet für gewölbte Flächen
- 2 Saugschale(n) mit Ø 150 mm
- mit Saugschalen mit Gelenk
- Körper aus Kunststoff

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Durchmesser Saugschale	150 mm
Hebezeugtyp	Plattenheber	Saugschalen Anzahl	2 Stück
Plattenhebertyp	Saugheber	Hebegerät Ausstattung	Saugschalen mit Gelenk
horizontale Traglast	35 kg	Material	Kunststoff
geeignet für (Produkt/Material)	gewölbte Flächen	Gewicht	0,75 kg

Dazu passt auch ...

221159



Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert

221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm