

## Saugheber

vertikale Traglast 100 kg, 3 Saugschale(n) mit Ø 120 mm, Körper aus Aluminium, Lieferumfang 2er Set im Koffer



Artikelnummer: 891192



## Saugheber

### mit 3 Saugschalen

Saugheber

- vertikale Traglast 100 kg
- geeignet für große Bleche und Scheiben
- 3 Saugschale(n) mit Ø 120 mm
- Körper aus Aluminium
- Lieferumfang 2er Set im Koffer

## Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Durchmesser Saugschale	120 mm
Hebezeugtyp	Plattenheber	Saugschalen Anzahl	3 Stück
Plattenhebertyp	Saugheber	Material	Aluminium
Set	2er Set	Lieferumfang	im Koffer
vertikale Traglast	100 kg	Gewicht	4 kg
geeignet für (Produkt/Material)	große Bleche und Scheiben		

Dazu passt auch ...

221159		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm