

Drucktaster, 15.2 mm, Flachstecker, tastend, 1 S, Blende grün



Haupt- / Anwendungsgebiete

- › Maschinen- und Anlagenbau
- › Modellbau
- › Hausinstallation

Spezielle Features

- Drucktaster opak, nicht beleuchtbar
- Einbaudurchmesser 15,2, mm
- max. 250 V / 700 mA
- 1 Schließer-Kontakt, Ag
- Schraub- oder Flachstecker-Anschluss
- Befestigungstechnik mit Gewinding
- Schutzart IP 40 frontseitig (IP 65 mit Schutzkappe)



Beschreibung

Drucktaster mit Einbaudurchmesser 15,2 mm

Drucktaster mit Einbaudurchmesser 15,2 mm, Löt-/Steckanschluss für 6,3 x 0,8 mm oder 2 x 2,8 x 0,8 mm

Technische Daten

› Allgemein

beleuchtbar	nein
Farbe der Blende	grün
Form des Bundes	rund
Arbeitstemperatur, min.	-25 °C
Arbeitstemperatur, max.	85 °C
Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	90 °C
Verpackung	Karton
Verpackungseinheit	100 Stück
Nettogewicht	5 g
Regellieferzeit	3 Wochen
Lebensdauer	25.000 Zyklen
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529	IP40 IP65 IP65 mit Dichtungskappe
RoHS konform	ja
REACH konform	ja
MOQ Auftrag	100

Direkte Links

- › [RAFI eCatalog](#)

› Einbaumaße

Einbauöffnung	15,2 mm
Einbautiefe	21,5 mm
Einbauhöhe	8.2 mm
Außenmaß Breite	19 mm
> Mechanische Kennwerte	
Betätigungsfunktion	tastend
Betätigungskraft, min.	7.5 N
Betätigungsweg, max.	3 mm
Kontaktfunktion	1 S
Kontaktsystem	Brückenkontakt
Kontaktwerkstoff	Silber
Befestigung	Gewinding
Anschluss rückseitig	Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 / 2 x 2,8 x 0,8
Lötbarkeit	Nein
> Elektrische Kennwerte	
Schaltspannung, max.	250 V
Schaltstrom, max.	0,7 A