

AST047

Federkraftklemme, lötlbar, Rastermaß 7,5 mm, Drahteinführung 45°, Doppellötstifte

Technische Daten

UL V / A / AWG 600 / 13 / 28 - 16

Ⓢ 0,08 - 1 mm² 400 V / 6 kV / 12 A

Isolationskoordination nach DIN EN 60664-1			
Kleinste Luft- und Kriechstrecke	min. 6,5 mm		
Isolierstoffgruppe	CTI 400		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung [V]	400	800	800
Bemessungsstoßspannung [kV]	4	6	4
Schutzart nach DIN EN 60529	IP20		
Abisolierlänge min.	6 mm		
Lötstiftabmessungen	2 x 1,0 x 0,8 mm		
empfohlene Bohrung in der Leiterplatte	Ø 1,4 mm		
Lötstiftlänge	3,5 mm		
Polzahlen	2 - 24		
Farbe	grau		


AST137

Federkraftklemme, lötlbar, Rastermaß 7,5 mm, Drahteinführung 45°


Technische Daten

UL V / A / AWG 300 / 13 / 28 - 12

Isolationskoordination nach DIN EN 60664-1			
Kleinste Luft- und Kriechstrecke	min. 6,5 mm		
Isolierstoffgruppe	CTI 600		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung [V]	500	1250	1250
Bemessungsstoßspannung [kV]	4	8	6
Schutzart nach DIN EN 60529	IP20		
Abisolierlänge min.	6 mm		
Lötstiftabmessungen	0,8 x 1,0 mm		
empfohlene Bohrung in der Leiterplatte	Ø 1,4 mm		
Lötstiftlänge	3,5 mm		
Polzahlen	2 - 24		
Farbe	grau		



$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 5 \text{ mm}$



$L = (\text{Polzahl} - 1) \times \text{RM} + 5 \text{ mm}$

Farboptionen

Opt.	Farbe
02	schwarz
04	grau (Standard)
05	hellblau
06	grün
08	rot
13	dunkelblau
99	mehrfarbig
Optionale Farben	
Mindestbestellmenge 10.000 Pole/Typ	

Bestellnummern

(Hinweise: Seite 23)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der gewünschten Polzahl.

AST047 Rastermaß 7,5 mm

Best.-Nr. **AST047**

	02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24

Bestellnummern

(Hinweise: Seite 23)

Ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der gewünschten Polzahl.

AST137 Rastermaß 7,5 mm

Best.-Nr. **AST137**

	02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24

* Zulassung in Vorbereitung

- Standard-Polzahlen
- Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge 5000 Pole/Typ.

- Standard-Polzahlen
- Polzahlen auf Anfrage lieferbar. Mindestbestellmenge 5000 Pole/Typ.