



LP 1503 VR

Die Satiniermaschine für brillante Oberflächen

- VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- Verstellbare Schutzhaube: für Schleifwerkzeuge bis Ø 115 mm
- Schleifwerkzeugwechsel: werkzeuglos über Rändelschraube
- Stufenlos einstellbare Drehzahl zur optimalen Bearbeitung verschiedener Materialien zum Satinieren, Strukturieren, Polieren, Bürsten, Glätten, Entrosten, Entgraten von Stahl und Edelstahl-Oberflächen



LP 1503 VR Set



Komfortabler satinieren mit der Gummiluftrolle. Das Luftpolster passt sich jeder Werkstoff-Oberfläche an.



Für ein lineares Bild auf der Oberfläche: Schleifen, Satinieren, Mattieren und Polieren.



Eine runde Sache. Gummi-Antriebsrolle und Schleifvlies bringen Edelstahlgeländer auf Hochglanz.



Lieferumfang

- LP 1503 VR Set:**
- 1 Luftpumpe
 - 1 Gummiluftrolle
 - 1 Antriebsrolle
 - 1 Satz Distanzringe
 - 1 Schleifvlies A 280/fine
 - 1 Schleifhülse P 60
 - 1 Schleifhülse P 100
 - 1 Schleifhülse P 180
 - 1 Schleifvlies-Hülse A 240
 - 1 Schleifvlies-Hülse A 400
 - 1 Superfinishing-Hülse S 600
 - 1 Superfinishing-Hülse S 1500
 - 2 Klett-Treibriemen
 - 1 Klett-Vliesband A 180
 - 2 Superfinishing-Bänder P 120
 - 1 Superfinishing-Band S 1500
 - 1 Kunststoff-Tragekoffer mit Einlage

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme	1200 Watt
Leistungsabgabe	700 Watt
Max. Werkzeug-Ø	115 mm
Werkzeugbreite	100 mm
Werkzeugaufnahme	19 mm
Leerlaufdrehzahl	1200-3700 /min
Gewicht	3,1 kg

Typ	Bestell-Nr.
LP 1503 VR	244.333
LP 1503 VR Set	319.015