

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2116-18 Gabelhubwagen



**Transportgeräte**



Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen. \_x000D\_ Lenkräder Vollgummi 200 x 50 mm, Gabelrollen Nylon Tandem 80 x 70 mm. Reduzierte Tragkraft! Berädung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf. Gut auf ebenen und unebenen Böden und beim Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.

## Technische Details:

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Gesamttragkraft (kg)</b>                 | 1200          |
| <b>Gesamtlänge (mm)</b>                     | 2190          |
| <b>Gesamtbreite (mm)</b>                    | 540           |
| <b>Hubbereich (mm)</b>                      | 85-200        |
| <b>Gabellänge (mm)</b>                      | 1800          |
| <b>Gabelbreite (mm)</b>                     | 160           |
| <b>Tragbreite (mm)</b>                      | 540           |
| <b>Bereifung</b>                            | Vollgummi     |
| <b>Radgröße (mm)</b>                        | 200 x 50      |
| <b>Gabelrolle Material</b>                  | Nylon         |
| <b>Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)</b> | 80 x 70       |
| <b>Gewicht (kg)</b>                         | 100           |
| <b>Ursprungsland</b>                        | Malaysia      |
| <b>Garantie (Jahre)</b>                     | 2             |
| <b>Zolltarifnummer</b>                      | 8427900019    |
| <b>GTIN</b>                                 | 4017976211688 |