

Reflex Reflex S 8, Membran-Druckausdehnungsgefäß, weiß, 10/3 bar

Artikelnummer: 8700010

reflex

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	S 8
Nennvolumen	8 l
Max. zul. Systemtemperatur	120 °C
Max. zul. Betriebstemperatur	110 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar
Gasvordruck werksseitig	3 bar
Anschluss WBI	Rp 3/4"
Durchmesser	206 mm
Gewicht	1,90 kg

Beschreibung

Reflex Reflex S 8

Membran-Druckausdehnungsgefäß für geschlossene Solar-, Heiz- und Kühlwassersysteme. Gefäße sind gebaut nach Reflex Werksnorm CS-005 in Anlehnung an die DIN EN 13831. Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.

- nicht tauschbare Halbmembran
- für Frostschutzmittelzusatz mindestens 25 bis 50 %
- mit Gewindeanschlüssen
- 35 Liter mit Befestigungslaschen
- max. zulässige Systemtemperatur 120°C
- zulässige Betriebstemperatur 110°C

