

Artikelnummer: 308704

Kurzbeschreibung: Silobehälter Typ SRE 600, Scherenverschluss Inhalt 600 Liter, lackiert, rot RAL 3000

Langbeschreibung: Silobehälter Typ SRE 600, Scherenverschluss Inhalt 600 Liter, lackiert: Silobehälter Typ SRE 600, Scherenverschluss Inhalt 600 Liter, lackiert Der Silobehälter Typ SRE 600 fasst Schüttgut von bis zu 600 Litern. Lackiert in 5 unterschiedlichen Farben verfügt der Silobehälter Type SRE über einen Spezial-Handhebel-Scherenverschluss. Der Silobehälter Typ SRE 600 sammelt und entsorgt Schüttgüter mit einem Fassungsvermögen von bis zu 600 Litern. Durch seine Einfahrtaschen mit einem Innenma ss von 175 x 65 mm ist die Aufnahme des Silobehälters mit einem Stapler einfach. So entleeren Sie den Silobehälter Typ SRE 600 auch über grö ssere Höhen. Besonders einfach wird dies durch den Spezial-Handhebel-Scherenverschluss von 300 x 300 mm. Zusätzlich ausgestattet mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid steht der Silobehälter auch besonders stabil. Dafür sorgt insbesondere der Feststeller an einer Lenkrolle. Der Trichter aus Stahlblech bietet zudem eine umlaufende Verstärkung. Lieferbar in fünf unterschiedlichen Farben, kann der Silobehälter auf Anfrage auch in Sonderausführungen wie Edelstahl geliefert werden. Technische Details: Spezial-Handhebel-Scherenverschluss: 300 x 300 mm Rahmen aus Profilstahl Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung 2 Lenk- und 2 Bockrollen 1 Lenkrolle mit Feststeller Rollen aus Polyamid, 180 mm Mit Einfahrtaschen Bauhöhe: 220 mm Inhalt: 600 l Trichter: L 1010 x B 780 x H 1380 mm Einfahrtaschen-Innenma sse: B 175 x H 65 mm Abstand zwischen den Einfahrtaschen: 565 mm Ma sse: L 1115 x B 780 x H 1680 mm Eigengewicht: 151 kg Sonderausführungen z.B. in Edelstahl auf Anfrage lieferbar



EAN/GTIN: 4052462013933