


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 1370 Eurobakkenwagen



Opbouwsysteem: Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. Variabel instelbare etages, in een raster van 150 mm, neiging bij schuine stand 15° of 30°. Draagvermogen per etage 80 kg. 5 Etages geschikt voor ieder 3 eurobakken 600x400 mm. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	400
laadvlak lengte (mm)	820
laadvlak breedte (mm)	610
Etagehoogten (mm)	298, 598, 898, 1198, 1498
Draagvermogen etage (kg)	80
Totale lengte (mm)	935
Totale breedte (mm)	666
Totale hoogte (mm)	1686
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	59
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976513706