

Artikelnummer: 125452

Kurzbeschreibung: ESD-Tischwagen, 2 Etagen, 1000 x 600 mm, bis 600 kg, Stahl/Holz, schiefergrau

Langbeschreibung: ESD-Tischwagen, 2 Etagen, versch. Ladeflächen, bis 500/600 kg, Stahl/Holz, schiefergrau: Der moderne ESD-Tischwagen besitzt 2 Etagen und ist bis 500 bzw. 600 kg belastbar. Das aus Stahl/Holz gefertigte Modell ist hier in der Farbe Schiefergrau mit verschiedenen Ladeflächen erhältlich. Dieser ESD-Wagen ist die richtige Wahl für den Transport von Gütern, bei denen eine permanente Erdung gewünscht ist. Die Holzwerkstoffplatten für die beiden Etagen und das pulverbeschichtete Gestell aus Metall sind



elektrisch leitfähig und leiten damit statische, elektrische Aufladungen des Transportguts sofort ab. ESD-Wagen finden ihre Verwendung für den Transport von Elektro- und Computertechnik und werden in ESD-Schutzzonen eingesetzt. Zur weiteren Ausstattung gehören hochwertige TPE-ESD-Reifen aus thermoplastischem Elastomer, die ebenfalls elektrisch leitfähig sind, über ein Präzisionskugellager verfügen und geräuscharm auf ebenen Böden laufen. Zudem sind die Reifen nicht kreidend und damit spurlos verwendbar und mit Feststellern ausgestattet. Erhältlich sind die Tische in vier Größenvarianten mit einer maximalen Belastbarkeit von 500 oder 600 kg. Das hier präsentierte Modell ist in der Farbe Schiefergrau erhältlich. Ladefläche: 2 Etagen mit Etagenhöhe: 235, 867 bzw. 276, 908 mm Holzwerkstoff in hellgrau Maße Ladefläche: 850 x 500 mm, 1000 x 600, 1000 x 700 bzw. 1000 x 800 mm Tragkraft obere Ladefläche: 200 kg Maximale Tragfähigkeit: 500 bzw. 600 kg Rahmenkonstruktion und Bereifung: Schraub- und Steckkonstruktion Langlebiges, geschweißtes Stahlgestell Material Gestell: Stahlrohr, pulverbeschichtet Farbe: schiefergrau RAL 7015 Mit 2 Bock- sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller Naben mit Präzisions-Rillenkugellager Reifen nicht kreidend TPE-ESD-Bereifung 125 x 32 mm, Naben mit Rillenkugellager Einsatzzweck: ESD-Tischwagen mit vollständig leitfähigen Oberflächen für die Anwendung im Elektronikbereich (ESD-Schutzbereichen) Weitere Details: Elektrisch leitfähig Erfüllt die Europäische Norm EN 1757-3 Maße: L 1040/1190/1190/1390 x B 509/609/709/809 x H 867/908/908/908 mm Gewicht: 38, 47, 52 bzw. 61 kg Made in Germany 10 Jahre Garantie

EAN/GTIN: 4017976494012