

USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K 30Hz HDMI oder 1080p VGA - USB Typ-C Mini Dock mit 100W Power Delivery Passthrough, 3-Port USB Hub 5 Gbit/s, GbE - 30cm Kabel

Produkt-ID: DKT30CHVPD2



Dieser USB-C Multiport Adapter verwandelt Ihr MacBook Pro, Ihren USB-C™ Laptop, Ihr Chromebook oder Android-Gerät (Samsung Galaxy S8, Note 9 und höher) in eine Workstation, egal wo Sie sich gerade aufhalten. Dieser ideal für unterwegs geeigneter USB Typ-C Adapter bietet einfach alles - von den wesentlichen HDMI- oder VGA-Videoausgängen, USB-Ports bis hin zu 100 W PD einschließlich PD-Passthrough und Gigabit Ethernet. All das mit einem einzigen, verlängerten angebrachten 30-cm-Thunderbolt 3 oder USB-C Host-Kabel, das mehr Flexibilität beim Anschluss schwer erreichbarer Laptops und Tablets bietet.

Um eine vollständige Adapterfunktionalität zu gewährleisten, muss der USB-C Port Ihres Laptops USB Power Delivery und DP Alt Mode unterstützen.

Dieser USB-C Multiport Adapter verfügt sowohl über einen HDMI- als auch einen VGA-Port und bietet Ihnen zwei Optionen für einen einzelnen Videoausgang für Konferenzraumpräsentationen oder die Einrichtung Ihrer Workstation, einschließlich Unterstützung für einen Ultrabreitbild-Monitor.

Der USB Typ-C Multiport Adapter unterstützt USB PD 3.0 (bis zu 100 W) und ermöglicht es Ihnen, Ihren Laptop zu laden und zu betreiben und simultan dazu Ihre Peripheriegeräte zu laden, wenn diese mit einem USB-C Netzteil verbunden sind. Der USB-C Hub verfügt über PD-Passthrough, sodass Sie den Hub mit dem eigenen Ladegerät Ihres Laptops betreiben (12 W erforderlich) und den Laptop gleichzeitig mit Strom versorgen oder aufladen können.

Der USB-C auf USB 3.0 Hub bietet Ihnen einen USB-C Port (Stromversorgung und Daten) und zwei USB-A Ports zum Verbinden neuerer und älterer USB-Geräte; beinhaltet einen Gigabit Ethernet Port für direkte LAN-Verbindungen.

Die StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot

an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:

Advanced Windows Layout Utility: Einrichtung und Speicherung benutzerdefinierter Fensteranordnungen.

MAC Address Pass-Through Utility: Verbesserung der Netzwerksicherheit.

USB Event Monitoring Utility: Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte

Wi-Fi Auto Switch Utility: Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.

Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: [www.StarTech.com/Connectivity-Tools](http://www.StarTech.com/Connectivity-Tools)

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

### Merkmale

- **6-IN-1 MULTIPORT DOCK:** USB-C Mini-Dock mit HDMI 4K 30 Hz oder VGA Port (1080p), 2 x USB-A (USB 3.1 Gen 1 5 Gbit/s) mit 1 x BC 1.2 Ladefunktion, 1 x USB-C (100 W PD 3.0 oder 5 Gbit/s [Daten]), Gigabit Ethernet - arbeitet mit UW HDMI Monitoren (3440 x 1440)
- **EXTRALANGES KABEL:** USB-C Multiport Adapter mit 30 cm langem Kabel für mehr Reichweite und dadurch Reduzierung der Beanspruchung des Anschlusses an 2-in-1 Geräten wie Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite x2 und Laptops auf erhöhten Laptop Ständern
- **ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG:** gespeist über USB-Bus oder externes USB-C Netzteil - 100 W Stromversorgung 3.0 Pass Through mit 15 W reserviert für Adapter, um Videoflackern, Geräteausfälle oder Überlastung zu vermeiden - bis zu 85W für Laptop-Ladung
- **UMFANGREICHE KOMPATIBILITÄT:** Kompatibel mit USB-C Laptops, Ultrabooks und Chromebooks

und Thunderbolt 3 Laptops von HP, Dell, Lenovo, MacBooks (Intel & M1 CPU), Surface - USB-C Multiport Adapter arbeitet mit Windows, macOS, iPadOS, Android und Chrome OS

- **TRAGBAR UND KOMPAKT:** Der tragbare USB Typ-C Multiport Adapter ist für den einfachen Transport in einer Laptotasche konzipiert und ermöglicht den bequemen Einsatz unterwegs zwischen Büro, Home Office, gemeinsamen Büroräumen und Geschäftsreisen
- **CONNECTIVITY TOOLS:** Die mit diesem Gerät gelieferte Anwendung verbessert Leistung und Sicherheit und bietet MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Fensteranordnung & Wi-Fi Auto Switch Dienstprogramme

---

#### Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
USB-C-Hostanschluss	Ja
4K-Unterstützung	Ja
Schnellladeanschlüsse	Ja
Unterstützte Displays	1
Ports	6
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1
Bustyp	USB-C
USB-Passthrough	Ja
Chipset-ID	AG6320
	FL5001
	FL7102
	RTL8153

---

#### Leistung

Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (4K 30 Hz)
Typ und Rate	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

---

#### Steckverbinder

Interne Ports	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
---------------	--

		1 - USB 3.2 Typ-A (9-pin, Fast-Charge)
		1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s)
		1 - Ethernet Gigabit
		1 - HDMI
		1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub)
Hostanschlüsse		1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s)
<hr/>		
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 8.1, 10, 11 macOS 10.10 bis 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0 Ubuntu 18.04, 20.04, Chrome OS™, Android 9.0, iPadOS
<hr/>		
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-C-Anschluss (zur Gewährleistung der vollen Funktionalität muss der USB-C-Anschluss des Laptops den DP Alt-Modus unterstützen).
<hr/>		
Strom	Stromversorgung	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
	Power Delivery	100W
	Ausgangsspannung	5 DC
<hr/>		
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0 to +45
	Lagertemperatur	-10 to +70
	Feuchtigkeit	10 % bis 85 % RH
<hr/>		
Physische Eigenschaften	Farbe	Black & Gray
	Kabellänge	11.8 in [30 cm]

Produktlänge	2.0 in [5.2 cm]
Produktbreite	3.7 in [9.5 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.4 cm]
Produktgewicht	3.9 oz [110.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.7 in [17.0 cm]
Paketbreite	5.6 in [14.2 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.8 oz [135.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-C Multiportadapter
	1 - Kurzanleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.