

Abisolierzange No. 5

Einleitung

Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Im WEICON-Sortiment befinden sich Kabelmesser, Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene Multi-Funktions-Werkzeuge für professionelle Anwender.

Beschreibung

Die WEICON-Abisolierzangen ermöglichen ein einfaches, schnelles und gleichmäßiges Abisolieren flexibler und massiver Leiter. Die Abisolierzangen sind ergonomisch geformt und verfügen über ein automatisches Abtastsystem, wodurch der Kabeldurchmesser ermittelt wird. Dadurch ist eine Beschädigung der inneren Leiter ausgeschlossen. Die Produktfamilie der Abisolierzangen umfasst verschiedene Typen, die in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz kommen können und auf die individuellen Bedürfnisse der Anwender abgestimmt sind. Die Zangen finden sowohl im Handwerk als auch in der Industrie Verwendung und sind ebenfalls für den privaten Einsatz geeignet.





Die WEICON-Abisolierzange No. 5 verfügt über einen verstellbaren Längenanschlag von 5 – 12 mm. Dadurch werden alle flexiblen und massiven Leiter von 0,2 – 6,0 mm² (24 – 10 AWG) abisoliert. Der Längenanschlag kann bei Bedarf herausgenommen werden. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist in das Werkzeug integriert, der bis zu einem Kabeldurchmesser von 2 mm genutzt werden kann und es verfügt über wechselbare Klingen. Das geringe Gewicht der No.5 sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Technische Daten

Kabeltyp:	feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolationen
Einsatzbereich:	0,2 - 6,0 mm ²
Innenmesser:	wechselbar
Mehrwert:	Seitenschneider, bis max. 2mm Ø
Zulassung/Zertifikate:	Geprüfte Sicherheit TÜV NORD
Material:	glasfaserverstärktes Polyamid
Länge:	165 mm
Gewicht:	105 g
Zubehör:	Ersatzmesser Satz, Art.Nr. 51100002

Hinweis

Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarter)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0
Fax +49 (0) 251 / 93 22-244
Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export
www.weicon.de · info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3 · P.O. Box 118 216
Dubai · U.A.E

Phone +971 4 880 25 05
Fax +971 4 880 25 09
Mobile +971 50 545 99 83
www.weicon.ae · info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario · N2E 2C3
Canada

Phone +1 519 896 5252
Fax +1 519 896 5254
Cell +1 519 590 5168
www.weicon.ca · info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Yenibosna Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3
34530 Yenibosna – İstanbul Turkey
www.weicon.biz.tr · info@weicon.biz.tr

WEICON Romania SRL

Str. Depozitelor 22
540240 Targu Mures, jud. Mures Romania
www.weicon.com · office@weicon.com