

PRODUKTDATENBLATT

HF J

TOPLINE ●●●

Form J (KSJ)



- Höchste Rundlaufgenauigkeit
- Ausgezeichnet aufeinander abgestimmte Schneidengeometrie sorgt für beste Arbeitsergebnisse
- Höchste Standzeit

Hartmetallfräser Form J (KSJ): Kegelsenk 60°.



| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Typenbezeichnung | HF J |
| Artikelbezeichnung 1 | Hartmetall-Frässtift Form J |
| Artikel-Nr. | 305074 |
| GTIN | 4011890078181 |
| Inhaltsmenge | 1 |
| Inhaltseinheit | Stück |
| Gewicht | 0,023 kg |
| Produktabmessung | 12,7 x 11,0 x 6,0 x 59 |
| Durchmesser 1 | 12,7 mm |
| Kopflänge | 11,0 mm |
| Gesamtlänge | 59 mm |
| Schaftdurchmesser | 6,0 mm |
| Zahnung Langversion | Z 6 - Kreuzverzahnung |
| Form Langversion | Kegelsenk 60° |
| Form Kurzversion | Form J (KSJ) |
| Produktkategorie-Nummer | PK09 |
| Produktkategorie-Text | HF |
| Verpackungsart | Kunststoffdose |
| Länge Verpackung | 100 mm |
| Breite Verpackung | 20 mm |
| Höhe Verpackung | 15 mm |
| Gewicht-Verpackungseinheit | 0,023 kg |
| Zolltarifnummer | 82079091 |
| Herkunftsland | DE |