



SKU: 1006192

**V-MAXX, PC, klar, HC, indirekte  
Belüftung, elastisches Kopfband**

+ [View More](#)

## Überblick

### Reference Number

1006192

### Produkttyp

Augen- und Gesichtsschutz

### Programm

Vollsichtbrillen

### Line

V-Maxx

### Marke

Sperian

### Marke vorher bekannt als

PULSAFE

### Branche

- Industrie allgemein

### Produktverwendung

**V-Maxx mit klarer und kratzfester Polycarbonat-Sichtscheibe  
mit indirekter Belüftung**

Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (120m/s)

Mechanische Bearbeitung: Schleifen, Fräsen, Bohren

Schutz gegen UV-Strahlung (filtert 99,9 %)

Schutz gegen flüssige Chemikalien

Schutz gegen große Staubpartikel

Schutz gegen geschmolzenes Metall und Eindringen heißer Partikel

## Eigenschaften und Nutzen

### Funktion

Diese sportliche Vollsichtbrille trägt man gerne. 180° Sichtfeld für den Weitblick ohne Verzerrung. Drehbarer Befestigungsmechanismus für das Kopfband.

### Nutzen

Geeignet für viele Anwendungsbereiche und kann bequem über Korrekturbrillen sowie gemeinsam mit Atemschutz getragen werden. Der Befestigungsmechanismus vereinfacht die Verwendung mit Helmen.

### Funktion

Auswahl verschiedener Kopfbänder.

### Nutzen

Einsetzbar in unterschiedlichsten Umfeldern (z.B. Neoprenband für den Gebrauch in der chemischen Industrie).

### Funktion

Spezielles Konzept der indirekten Belüftung.

### Nutzen

Erfüllt die Anforderungen des Spritzschuttestes.

## Technische Beschreibung

### Schutzbrillentyp

Vollsichtbrillen

### Farbe der getönten Sichtscheibe

klar, VLT = 92 %

### Beschichtung Sichtscheibe

kratzfest

### Rahmenfarbe

transparent

### Frame Material

PVC

### Kopfbandclip

Textil

### Gestell

indirekte Belüftung

### Di-elektrisch

No

## Zertifizierungen

### EG-Kategorie PSA

14

### EU-Normen

EN166

### EU Richtlinien

89/686/EEC

### Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

### EU Baumusterprüfbescheinigung Datum

2001-05-04

### EU Baumusterprüfbescheinigung Ort

Smithfield

### EU Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt durch

Phil Johnson

### Unterschrift

[Signature](#)

### EG-Zertifizierungsnummer

EC927

### EG-Baumusterprüfbescheinigung

 [EC Attestation](#)

### Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

0194

### EU Testlabor

INSPEC

## Teile und Zubehör

### Zubehör

1006437 - V-Maxx Visierschutzfolie (VE=10 St.)

## Verpackung

### EAN-Code

7312550061923

V-MAXX, PC, klar, HC, indirekte Belüftung,  
elastisches Kopfband - 1006192

[Andere Sperian-Websites anzeigen](#)  
© 2010 Sperian Protection