

# PRODUKTDATENBLATT

## HF J

TOPLINE ●●●

Form J (KSJ)



- Höchste Rundlaufgenauigkeit
- Ausgezeichnet aufeinander abgestimmte Schneidengeometrie sorgt für beste Arbeitsergebnisse
- Höchste Standzeit

Hartmetallfräser Form J (KSJ): Kegelsenk 60°.



Typenbezeichnung	HF J
Artikelbezeichnung 1	Hartmetall-Frässtift Form J
Artikel-Nr.	305718
GTIN	4011890087435
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,040 kg
Produktabmessung	16 x 14,5 x 6,0 x 63
Durchmesser 1	16 mm
Kopflänge	14,5 mm
Gesamtlänge	63 mm
Schaftdurchmesser	6,0 mm
Zahnung Langversion	Z 3 - Einfachverzahnung
Form Langversion	Kegelsenk 60°
Form Kurzversion	Form J (KSJ)
Produktkategorie-Nummer	PK09
Produktkategorie-Text	HF
Verpackungsart	Kunststoffdose
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	20 mm
Höhe Verpackung	20 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,040 kg
Zolltarifnummer	82079091
Herkunftsland	DE