


# 8580 Plattformleiter mit Handlauf und Rollen

## Eigenschaften

- Extra starke Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit.
- Stufen aus stark profiliertem Strangpressprofil.
- Stufentiefe 80 mm.
- Ab Größe 8 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
- Zwei starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- Plattformabmessung 440×400 mm.
- Kurzer Handlauf für einen sicheren Halt.
- Geländerhöhe über Plattform 800 mm.
- Inkl. vier vormontierten schwenkbaren Federrollen.
- Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße mit großer Auflagefläche.
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
- Die Lieferung des Handlaufes erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet.

## Highlights

- Ideal geeignet für Einsatzbereiche, die eine Verwendung von Podestleitern mit breitem Fahrwerk nicht zulassen oder das dichte Heranfahren an Regale erfordern.
- Kippsicher durch konische Ausführung.
- Große, 450 mm breite Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- Stabiler Einhängehaken für Eimer und Kleingeräte.



# 8580 Plattformleiter mit Handlauf und Rollen

STUFENZAHL INKL. PLATTFORM	4	5	6
HOLM (CA. MM)	71	71	71
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	80	80	80
LÄNGE (CA. M)	1.95	2.2	2.45
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.95	1.15	1.4
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.45	2.65	2.9
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.95	3.15	3.4
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	1.75	2	2.2
GESAMTBREITE (CA. MM)	650	670	700
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	1	1.15	1.3
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.4	0.4	0.4
PLATTFORMBREITE (CA. M)	0.44	0.44	0.44
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	12.1	13.1	14.4
GEWICHT (CA. KG)	12.1	12.5	14.4
BEST.-NR.	858004	858005	858006