

SIMATIC HMI ANSCHLUSS-BOX ADVANCED FUER MOBILE PANELS, BEFESTIGUNG AUF WAND, PROFINET UND PROFISAFE, ANSCHLUSS SICHERHEITSRELAIS, NOT-HALT-KREIS UEBERBRUECKUNG, ANSCHLUSSPUNKTERKENNUNG, INTEGRIERTER SWITCH, MRP-CLIENT, IRT



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	SIMATIC HMI Anschlussbox Advanced
Produktfunktion	
<ul style="list-style-type: none"> • Web-based Management 	Ja

FH-Technik

Sicherheitsauswertung über direkte Verdrahtung	
<ul style="list-style-type: none"> • Umstecken ohne Not-Halt-Kreis-Unterbrechung • Umstecken mit Not-Halt-Kreis-Unterbrechung • Überwachung des STOP-Tasters • Überwachung des Notaus-Tasters • Überwachung des Zustimmungstasters 	<p>Ja</p> <p>Nein</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p>
Sicherheitsauswertung über PROFIsafe	
<ul style="list-style-type: none"> • Umstecken ohne Not-Halt-Kreis-Unterbrechung • Umstecken mit Not-Halt-Kreis-Unterbrechung • Überwachung des STOP-Tasters • Überwachung des Notaus-Tasters • Überwachung des Zustimmungstasters 	<p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p> <p>Ja</p>

Aufbauart/Montage

Wand-/Direktmontage möglich	Ja
Schaltschrankeinbau	Nein
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	95 mA
Einschaltstromstoß I ² t	0,16 A ² ·s
Leistung	
Leistungsaufnahme, typ.	2,3 W
Schnittstellen	
Anschlusspunkt-Identifikation	Ja
PROFINET IO	
• Anzahl Schnittstellen PROFINET	3
Industrial Ethernet	
• Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	3
• Industrial-Ethernet Status LED	3
Protokolle	
PROFINET	Ja
IRT	Ja
MRP	Ja
PROFIsafe	Ja
AS-Interface	Nein
EIB/KNX	Nein
Protokolle (Ethernet)	
• TCP/IP	Ja
• DHCP	Ja
• SNMP	Ja
• DCP	Ja
• LLDP	Ja
Weitere Protokolle	
• AS-Interface Safety at Work	Nein
• SafetyBUS p	Nein
• CAN	Nein
• INTERBUS	Nein
• INTERBUS-Safety	Nein
• MODBUS	Ja
• Data-Highway	Nein

• DeviceNet	Nein
• DeviceNet Safety	Nein
• EtherNet/IP	Ja
• Local Operating Network	Nein
• SUCOnet	Nein
• Foundation Fieldbus	Nein
• SERCOS	Nein
• sonstige Bussysteme	Nein

EMV

Emission von Funkstörungen nach EN 55 011

• Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich	Nein
• Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten	Nein

Schutzart und Schutzklasse

IP65 (rundum)	Ja
IP (frontseitig)	IP65
Schutzart IP	IP65

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
KC-Zulassung	Ja
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja

Schiffbau-Zulassung

• Germanischer Lloyd (GL)	Nein
• American Bureau of Shipping (ABS)	Nein
• Bureau Veritas (BV)	Nein
• Det Norske Veritas (DNV)	Nein
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Nein
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Nein
• Polski Rejestr Statkow (PRS)	Nein

Maximal erreichbare Sicherheitsklasse im Sicherheitsbetrieb

• Performance Level nach EN ISO 13849-1:2008	PLe
• SIL gemäß IEC 61508	SIL 3

Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

• ATEX Zone 2	Nein
• ATEX Zone 22	Nein
• cULus Class I Zone 1	Nein
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Nein
• FM Class I Division 2	Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

- min. 0 °C
- max. 55 °C

Relative Luftfeuchte

- Betrieb, max. 90 %

Projektierung

Projektierungssoftware

- STEP 7 Professional (TIA Portal) Nein
- WinCC Comfort (TIA Portal) Ja; optional
- WinCC Advanced (TIA Portal) Ja; optional
- WinCC Professional (TIA Portal) Ja; optional

Mechanik/Material

Material des Gehäuses (frontseitig)

- Kunststoff Ja
- Aluminium Nein
- Edelstahl Nein

Maße

Breite der Gehäusefront	230 mm
Höhe der Gehäusefront	145 mm
Tiefe des Gehäuses	76 mm

Gewichte

ohne Verpackung	0,72 kg
mit Verpackung	0,8 kg

Sonstiges

Nutzbar in folgenden Produkten

- Produkt 1 6AV2125-*

letzte Änderung: 12.11.2015