

Schrittmotor EMMS-ST-28-L-S

Teilenummer: 1451384

☆ Kernprogramm

ohne Getriebe, ohne Bremse.

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 85 %
Entspricht Norm	IEC 60034
Isolationsschutzklasse	B
Wärmeklasse nach EN 60034-1	B
Bemessungsklasse nach EN 60034-1	S1
Schutzart	IP65
Elektrische Anschlusstechnik	Stecker
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Nennbetriebsspannung DC	48 V
Haltemoment Motor	0,09 Nm
Max. Drehzahl	6.000 1/min
Schrittwinkel bei Vollschritt	1,8 deg
Schrittwindeltoleranz	±5 %
Nennstrom Motor	1,4 A
Spannungskonstante Phase	6 mVmin
Wicklungswiderstand Phase	2,3 Ohm
Wicklungsinduktivität Phase	1,4 mH
Massenträgheitsmoment Rotor	0,018 kgcm ²
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	0,018 kgcm ²
Produktgewicht	320 g
Zulässige axiale Wellenbelastung	7 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	20 N