

Información sobre productos

44 13 J2

Alicate para arandelas

Para arandelas interiores en taladros

DIN 5256 C

- Tipo sólido, forjado
- Puntas antideslizantes de gran estabilidad
- Puntas rectas
- DIN 5256C; puntas rectas
- Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite



Información general	
Núm. de artículo	44 13 J2
EAN	4003773042945
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	138 g
Dimensiones	180 x 49 x 12 mm
Norma	DIN 5256 C
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica
Características técnicas	
Capacidad para arandelas interiores	Ø 19 – 60 mm
Puntas (diámetro)	Ø 1,8 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.